COMAS srl


Via Cigliano 10 - 50026 San Casciano in Val di Pesa Florence ITALY

Tel. +39 055 822303 / Fax +39 055 820543

info@comas-srl.it - www.comas-srl.it



USE YOUR CAM







FC7





Automatic filling and capping machine

Macchina riempitrice e tappatrice automatica



DESCRIZIONE TECNICA

- Nastro di carico flaconi.
- Protezione antinfortunistica in vetro e alluminio anodizzato.
- Telaio standard in acciaio inox AISI 304.
- Sistema di motorizzazione per la movimentazione dei vari gruppi.
- Stella a 16 posizioni, movimentata ad intermittenza.
 movimento alternativo della stella avviene per mezzo e trasmissione meccanica intermittente.
- Controllo presenza flacone nella stella. Qualora non fosse avvertita la presenza del flacone la macchina si ferma automaticamente.
- Set di 4/6 siringhe volumetriche. Le siringhe sono completamente smontabili per la pulizia e la regolazione del loro dosaggio è estremamente facile. Ogni siringa è completa di valvole di aspirazione e mandata prodotto.
- Gruppo porta-aghi completo di 4/6 aghi che discendono dentro i flaconi durante l'operazione di riempimento.
- Alimentatori automatici muniti di scivolo in acciaio inox AISI 304/316 per la selezione, il trasporto ed il posizionamento sul flacone degli eventuali sottotappi/tappi o cover-cap.
- Controllo presenza sottotappo/tappo/cover-cap sull flacone. Se il controllo ha un esito negativo, la macchina si ferma. In alternativa la macchina può scartare il pezzo in questione.
- Testa di chiusura a frizione magnetica regolabile per tappi a vite. In alternativa è possibile montare una testa aggraffatrice o una testa per la chiusura di tappi a pressione
- PLC, pannello elettrico inox, pannello controllo macchina con touch screen.
- Nastro di scarico flaconi.



Set of volumetric syringes

Set di siringhe volumetriche





Full automatic machine with easy adjustable settings for pharmaceutical and cosmetic products

Monoblocco automatico con facili regolazioni per prodotti farmaceutici e cosmetici

